


Colonne à la Sibaflex



L'encodage doit être de 2mm
Constant afin d'éviter
le jeu sur la fondation.
⚠ important.




Chape 3mm
+ Tige Acier Avec
embout fileté 3mm



Corde à piano
2mm Plie en
Formé

Toute la collage est fait à l'époxy
et renforcé par 1 coulé de colle Sibaflex



La commande sera exécuté par l'arrière
(dernier couple) et insérée 1 Forc Acrotic
par collage de l'arrière, sur des Tubes Alu Ø
intérieurs de 8mm.